


Technische fiche

LOXLC12

Type	LOXLC12
Gewicht	250 kg
Hoogte kast (incl. wielen)	1680 mm
Breedte kast	1100 mm
Diepte kast	600 mm
Voeding	230V
Omgevingstemperatuur	5° tot 35°
Lockers	12

Binnen afmetingen lockers	
Breed	290 mm
Hoog	220 mm
Diepte	490 mm

**Toepassingsgebied**

De locker oplaadkast is ontworpen als toepassing voor het veilig opladen van Lithium-ion batterijen, waarbij batterijen van fietsen voor ogen worden gehouden. De lockerkast kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, mits er bescherming tegen regen voorzien is. De kast bestaat uit 12 afzonderlijke lockers die voldoende ruimte bieden voor zowel een batterij met lader en optioneel een fietshelm.

De lockerkast is uitgerust met een display waarmee de gebruiker elke locker afzonderlijk kan vergrendelen met een zelfgekozen code. Dit maakt de lockerkast ideaal voor reizigers en pendelaars met een elektrische fiets. De kast biedt hen een veilige plek om hun batterij op te laden en op te bergen.



Technische eigenschappen:

- lockers: 12 lockers met binnen afmetingen van 290 x H220 x 490 mm. Elke locker biedt voldoende ruimte voor het opbergen van een Lithium-ion batterij, lader en een fietshelm, of een object van vergelijkbare grootte.
- Stopcontacten: elke locker is voorzien van een stopcontact voor het laden van een Lithium-ion batterij met een maximale stroomsterkte van 16A.
- Display: Het display is voorzien van instructies in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Via het display kan de gebruiker een locker selecteren en vergrendelen en na enige tijd terug openen.
- Deuren: 12 opendraaiende lockerdeuren
- Steun – wielen: de kast is uitgerust met 4 wielen om eenvoudig te kunnen verplaatsen.



Werking display

Talen: de display-instructies zijn beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Deponeren van de batterij

- Selecteer uw taal op het display en kies de optie "deponeren".
- U krijgt een overzicht te zien van beschikbare en bezette lockers.
- Kies een locker en voer een cijfercode in. Bevestig de code.
- De deur van de locker opent automatisch en is klaar voor gebruik.
- Plaats de batterij in de locker en sluit deze aan op het stopcontact.
- Sluit de deur van de lockerkast en uw locker is beveiligd met uw code.

Ophalen van de batterij

- Selecteer uw taal op het display en kies de optie "ophalen".
- Kies de locker met uw batterij.
- Voer opnieuw uw code in.
- De deur van de locker opent automatisch.

Mastercode

Als de gebruiker zijn persoonlijke code niet meer weet of kan invoeren, is er een mastercode beschikbaar. Met de mastercode kunt u elke locker afzonderlijk openen.